

● 材质、表面处理



	FSLE
支架	铝合金 阳极氧化处理(黑)
气泡管	玻璃

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLE	10

- 装入型的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪 → P.xxxx
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系，可以确认安装面的 360° 方向的水平状态。
- 使用金属座包覆，因此具有耐久性。
- 没有水平基准面。请在设备、装置处于水平的状态下，使气泡与标线的中心对齐并安装。
- 通过光的反射，可提高气泡的识别性。

单位：mm

型号	D	H	质量(g)
FSLE-10-N-10-BK	10	6.9	1
FSLE-12-N-10-BK	12	6.4	1.5
FSLE-14-N-10-BK	14	6.2	2
FSLE-15-N-10-BK	15	7.4	2.5
FSLE-18-N-10-BK	18	7.3	4

● 型号指定

FSLE-14-N-10-BK



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应

气泡管水平仪

关于气泡管水平仪

什么是气泡管水平仪

气泡管水平仪是利用液体中的气泡来确认测量对象水平状态的设备。

另外，还可根据标线与气泡的位置关系来确认测量对象的倾斜角度及方向。


通过事先在设备、装置上将水平基准设定为最佳状态，可确认维护、移动后的水平状态是否正确。

使用方法

将水平仪正确安装到测量对象上。

测量对象倾斜时，根据标线与气泡的位置关系，确认倾斜方向

及角度，调整测量对象，以使气泡处于标线的中心。




气泡管水平仪的种类

气泡管水平仪有圆形型和单轴型。

圆形型可确认360°方向的水平和倾斜方向、角度。单轴型可确认沿着安装方向的一个方向上的水平和倾斜角度。

什么是灵敏度

气泡管水平仪的灵敏度是指使气泡移动一定长度所需的倾斜角度。NBK的气泡管水平仪上，将使气泡移动2mm所需的倾斜角度(')记作灵敏度W ($1' = 1/60^\circ$)。例如， $W = 6'/2\text{mm}$ 时，要使气泡移动2mm，需要使气泡管水平仪倾斜6'。除了用(')(°)的角度表示外，灵敏度还使用代表与底边1m对应的高度的坡度(mm/m)形式来表示。



气泡管水平仪的灵敏度

灵敏度：使气泡移动2mm所需的倾斜角度			适用气泡管水平仪
(')	(°)	坡度(mm/m)	
6	0.1	1.75	FSLF-6 → P.xxxx FSLH-6 → P.xxxx FSLH-6-AB → P.xxxx FSLI-6 → P.xxxx FSLI-6-AG → P.xxxx
10	0.17	2.91	FSLE → P.xxxx
30	0.5	8.73	FSLA → P.xxxx FSLB → P.xxxx FSLC → P.xxxx FSLD → P.xxxx
40	0.67	11.64	FSLG → P.xxxx
50	0.83	14.55	FSLH-50 → P.xxxx FSLH-50-AB → P.xxxx FSLI-50 → P.xxxx FSLI-50-AG → P.xxxx