



## ● 材质、表面处理



RoHS

	STP-K
止推垫	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
塑料盖	聚缩醛(白)



- 请另行购买无头螺丝 **SGT** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 $12^\circ$ 。在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 聚缩醛制塑料盖适用于需要止推垫表面摩擦小、在工件表面上滑动使用的情况。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGT-STP-K**。→ P.xxxx



## 使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

单位：mm

型号	D <sub>1</sub>	r	H <sub>1</sub>	s	适用的无头螺丝	质量 (g)
<b>STP-12-K</b>	12	5.2	6	1.5	SGT-M6	5
<b>STP-16-K</b>	16	6.3	8	1.5	SGT-M8	14
<b>STP-20-K</b>	20	8.4	10	1.5	SGT-M10 · SGT-M12	25
<b>STP-25-K</b>	25	9.2	11	1.5	SGT-M10 · SGT-M12	40
<b>STP-32-K</b>	32	12.5	14	1.5	SGT-M16	77
<b>STP-40-K</b>	40	16.5	16	1.5	SGT-M20	130

## ● 型号指定

## STP-16-K



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应