



\* 1: 适合轴径或管径



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 **SGTS** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 12°。在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫底面的承槽牢靠固定轴、管等圆柱状工件。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGTS-STPS-P**。→ P.xxxx

**⚠ 使用注意事项**

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

● 材质、表面处理



	<b>STPS-P</b>
止推垫	相当于SUS304

单位: mm

型号 <b>1</b>	D1	r	H1	d	X		适用的无头螺丝	质量 (g)
					min.	max.		
<b>STPS-12-P</b>	12	5.2	9	8	7.5	16	SGTS-M6	6
<b>STPS-16-P</b>	16	6.3	11	10	7.5	20	SGTS-M8	13
<b>STPS-20-P</b>	20	8.4	13	12	7.5	24	SGTS-M10 · SGTS-M12	24
<b>STPS-25-P</b>	25	9.2	15	16	7.5	32	SGTS-M10 · SGTS-M12	42
<b>STPS-32-P</b>	32	12.5	19	22	7.5	44	SGTS-M16	80
<b>STPS-40-P</b>	40	16.5	22	25	7.5	50	SGTS-M20	155

● 型号指定

**STPS-16-P**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应